

**EMILE MAURIN****ELEMENTS STANDARD  
MECANIQUES**

6520

modèle **23-90**

# Coffret d'éléments de serrage



référence

Exemple de commande **23 - 900 - 18**

	23 - 900 - 10	23 - 900 - 12	23 - 900 - 14	23 - 900 - 16	23 - 900 - 161	23 - 900 - 18	23 - 900 - 20	23 - 900 - 22	23 - 900 - 28
	10	12	14	16	16	18	20	22	28
Visserie	M 10	M 12	M 12	M 14	M 16	M 16	M 18	M 20	M 24

**COMPOSITION**

Éléments	Réf.	Qté	Réf.	Qté	Réf.	Qté	Réf.	Qté	Réf.	Qté	Réf.	Qté	Réf.	Qté	Réf.	Qté
Boulons en "T"	23.620-10-40	2	23.620-12-50	2	23.625-12-50	2	23.620-14-63	2	23.620-16-63	2			23.625-20-80	2	23.625-24-100	2
	23.620-10-63	4	23.620-12-80	4	23.625-12-80	4	23.620-14-100	4	23.620-16-100	4	23.625-16-100	4	23.625-20-125	4	23.625-24-160	4
	23.620-10-100	4	23.620-12-125	4			23.620-16-160	4								
Goujons	23.600-10-50	4	23.600-12-63	4	23.600-12-63	4	23.600-14-63	4	23.600-16-80	4	23.600-18-80	6	23.600-20-80	4	23.600-24-100	4
	23.600-10-80	4	23.600-12-100	4	23.600-12-100	4	23.600-14-100	4	23.600-16-125	4	23.600-18-125	8	23.600-20-125	4	23.600-24-160	4
	23.600-10-200	4	23.600-12-200	4	23.600-12-125	4	23.600-14-160	4	23.600-16-160	4	23.600-18-200	4	23.600-20-200	4	23.600-24-250	4
					23.600-12-200	4	23.600-14-250	4	23.600-16-250	4	23.600-18-315	4	23.600-20-315	4	23.600-24-400	4
Tasseaux					23.020-12-14	4	23.020-14-16	4			23.020-16-18	4	23.020-18-20	4	23.020-20-22	4
Écrous hauts	23.200-10	4	23.200-12	4	23.200-12	4	23.200-14	4	23.200-16	4	23.200-16	4	23.200-18	4	23.200-20	4
Écrous rallongés	23.240-10	4	23.240-12	4	23.240-12	4	23.240-14	4	23.240-16	4	23.240-16	4	23.240-18	4	23.240-20	4
Rondelles	23.420-10	4	23.420-12	4	23.420-12	4	23.420-14	4	23.420-16	4	23.420-16	4	23.420-18	4	23.420-20	4
Rondelles articulées	23.401-10	4	23.401-12	4	23.401-12	4	23.401-14	4	23.401-16	4	23.401-16	4			23.401-20	4
	23.406-10	4	23.406-12	4	23.406-12	4	23.406-14	4	23.406-16	4	23.406-16	4	23.406-20	4	23.406-24	4

M 34